

Checklist de prise de cotes : à cocher avant d'ouvrir le Planner

Munissez-vous de votre télémètre ou mètre ruban et validez chaque point ci-dessous :

☐

1. Les largeurs mesurées à 3 hauteurs différentes

Murs mesurés au sol, à 90 cm et à 215 cm de haut. La valeur la plus petite est retenue pour le plan.

☐

2. L'équerrage des angles contrôlé (Règle 3-4-5)

Vérification faite (60 cm / 80 cm / 100 cm en diagonale). Un fileur de 5 à 10 cm est prévu si l'angle n'est pas droit.

☐

3. Hauteur d'allège de fenêtre et mitigeur validés

Hauteurs sol-vantail > 92 cm vérifiées. Espaces suffisants pour ouvrir la fenêtre sans bloquer sur le robinet.

☐

4. Tuyaux en applique et vides techniques anticipés

Absence de tuyaux longeant le mur (MÉTOD n'a pas de vides sanitaires) ou plan de travail prévu en 68 cm.

☐

5. Prises de force et points d'eau repérés

Emplacements exacts notés pour la prise 32 A de la plaque, la prise hotte et l'axe d'évacuation d'eau.

☐

6. Épaisseur des joues de finition comptabilisée

+ 1,3 cm par joue latérale visible ajoutée à la largeur totale de la ligne de meubles.

☐

7. Dégagement haut pour le rail de suspension

Au moins 5 cm de vide réservés sous le plafond pour pouvoir hisser et clipser les caissons hauts sur leur rail.

☐

8. Débattements de portes et tiroirs sécurisés

Fileurs prévus contre les murs pour que les poignées ne frottent pas sur les plinthes ou chambranles de portes.